

シンプルスタンダード



簡単操作

ボタンひとつで洗浄から乾燥まOK。
簡単操作のタッチパネル搭載で稼働状況をリアルタイムで表示。片手でも開けやすい前面扉。



コンパクト

小型・軽量化を極限まで追求。
設置床面積 従来比30%カット
本来体積 従来比50%カット
装置を置いても向こうを見渡せます。
洗浄スペースも30%小さくし、液消費量を大幅削減。

ミスプリント基板も簡単洗浄

枠レスマスク、基板洗浄用アダプターが標準装備。
メタルマスクの洗浄以外にミスプリント基板や、枠レスマスクの洗浄も可能。



ミスプリント基板セット例 (アダプター使用)

対応マスクサイズ


550×600※
550×650※
736×736
(mm)

※はアダプターを装着しての対応です。

サワーの洗浄力

洗浄部の構造

斜めに配置した洗浄ヘッドが、効率よくメタルマスクに付着した汚れを洗浄液と共に洗い流します。



洗浄効果

洗浄前



洗浄後



QFP 0.4mm ピッチ

製品仕様

製品品番	SC-ML736ES
外形寸法	W 1,300 D 540 H 1,460mm
重量	135kg (本体のみ)
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (VA)	350VA
超音波	周波数 40kHz 出力 150W
入力エア	圧力 0.4MPa 流量 800NL/min
必要排気風速	5m/sec
対応マスクサイズ	550×600, 550×650, 736×736mm
洗浄・乾燥時間	洗浄 約3分～ 乾燥 約5分～ ※

※推奨洗浄液 HA-1040を使用の場合。洗浄・乾燥時間は条件により変わります。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 2015.10_6